

Garant
Stahl-Bohrstange A.. SVLCR 95°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261346 10/07
GTIN	4045197941459
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	100 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	12,5 mm
Halsbreite L ₄	7,5 mm
Mittenversatz L ₃	7 mm
ISO-Code Halter	A10H SVLCR/L07
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Spannhöhe L ₂	9 mm
Kopflänge L ₁	22 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Einstellwinkel κ	95 Grad
Plattengröße	7 mm
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, D 6,3- Bitaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659905 200
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX6	675155 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, D 6,3- Bitaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659956 200