

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB730-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250762 HB730-1
GTIN	4045197941411
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DN.G 150608 HB730-1 Sorte: HB730-1  
 Spanbrecher: XUM  
 Toleranz: M  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 35 - 230 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	UNI
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Spanbrecher	XUM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	35 - 230 m/min
Sorte	HB730-1
Vorschub $f$	0,2 - 0,6 mm/U
Schneidstoff	HM
Beschichtung	Nano-PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen