

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB730-1



Bestelldaten

Bestellnummer	252070 HB730-1
GTIN	4045197941428
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080408 HB730-1 Sorte: HB730-1
 Spanbrecher: XUM
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4,5 mm
 Vorschub f : 0,2 - 0,6 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 35 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	35 - 230 m/min
Spanbrecher	XUM
Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
Sorte	HB730-1

Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	Nano-PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen