

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVVCL 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261353 10/07
GTIN	4045197941589
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Halsbreite L <sub>4</sub>	6,8 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	13,5 mm
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Kopflänge L <sub>1</sub>	22 mm
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Gesamtlänge L	100 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	9 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	8 mm
ISO-Code Halter	A10H SVVCR/L07
Nutztiefe T	6 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200