

Garant
Stahl-Bohrstange A.. SVLCR 95°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261346 16/07
GTIN	4045197941473
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	95 Grad
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	19,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Kopflänge L_1	36 mm
Spannhöhe L_2	15 mm
Plattengröße	7 mm
Gesamtlänge L	150 mm
ISO-Code Halter	A16M SVLCR/L07
Halsbreite L_4	14,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Mittenversatz L_3	11 mm
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, D 6,3- Bitaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659905 200
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX6	675155 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, D 6,3- Bitaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659956 200