

**Abstechschwert Stahl, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 19/2,2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273000 19/2,2
GTIN	4045197941602
Artikelklasse	22B

Beschreibung**Verwendung:**

Nur in Verbindung mit Abstechplatten Nr. 273010.

Passend für:

Halter Nr. 273896 – 273898 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

Lieferumfang:

Inklusive Schlüssel zum Plattenwechsel.

Technische Beschreibung

Breite b ₂	1,6 mm
Höhe h ₁	15,5 mm
Schwerthöhe h ₅	19 mm
Stechbreite w	2,2 mm
für maximalen Werkstück-Ø	40 mm
Gesamtlänge L	86 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert

