

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB730-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260462 HB730-1
GTIN	4045197941435
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T304 HB730-1 Sorte: HB730-1
Spanbrecher: XUM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,4 - 3,3 mm
Vorschub f : 0,15 - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 35 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	HB730-1
Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U
Hauptanwendung	UNI

Schnitttiefe a_p	0,4 - 3,3 mm
Spanbrecher	XUM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	35 - 230 m/min
Beschichtung	Nano-PVD
ISO-Code Wendschneidplatte	DCMT 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen