

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVVCL 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	261353 12/07
GTIN	4045197941572
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	15,5 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Einstellwinkel $\kappa$	72,5 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz $L_3$	9 mm
Halsbreite $L_4$	9 mm
ISO-Code Halter	A12K SVVCR/L07
Spannhöhe $L_2$	11 mm
Kopflänge $L_1$	28 mm
Nutztiefe T	6 mm
Schaft-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200