

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVLCR 95°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/05mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261346 8/05
GTIN	4045197941404
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	15 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Einstellwinkel κ	95 Grad
Mittenversatz L <sub>3</sub>	5 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	7,5 mm
ISO-Code Halter	A08F SVLCR/L05
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Halsbreite L <sub>4</sub>	6 mm
Plattengröße	5 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	9,2 mm
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, D 6,3- Bitaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659905 200
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX5	675155 TX5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, D 6,3- Bitaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659956 200