

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB730-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260464 HB730-1
GTIN	4045197941442
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T308 HB730-1 Sorte: HB730-1

Spanbrecher: XUM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,4 - 3,3 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 35 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,4 - 3,3 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	UNI
Sorte	HB730-1

Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	35 - 230 m/min
Spanbrecher	XUM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Beschichtung	Nano-PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen