

**Fasenfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP., Typ: 30****Bestelldaten**

Bestellnummer	216625 30
GTIN	4045197941244
Artikelklasse	220

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	3
maximaler Anfas- $\varnothing$ $D_{\max}$	42,3 mm
Auskraglänge $L_1$	32 mm
passende Wendeschneidplatte	SP..09T308
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	100 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Schaft- $\varnothing$ $D_s$ h6	20 mm
$\varnothing$ D	30 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Anfaswinkel rückwärts	45 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Fasenfräser

**Zubehör**

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt  
eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m

---

211750 3,0