

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVVCL 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**


Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261353 16/07 |
| GTIN | 4045197941565 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Kopflänge L ₁ | 36 mm |
| ISO-Code Halter | A16M SVVCR/L07 |
| Einstellwinkel κ | 72,5 Grad |
| Spannhöhe L ₂ | 15 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 27 |
| passende Wendeschneidplatte | VC.. 0702.. |
| Mindestvorbohr-Ø D _{min} | 19,5 mm |
| Gesamtlänge L | 150 mm |
| Mittenversatz L ₃ | 11 mm |
| Plattengröße | 7 mm |
| Halsbreite L ₄ | 12,9 mm |
| Nutztiefe T | 6 mm |
| Schaft-Ø D _s | 16 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | links |
| Innendrehtiefe bis | 3×D |

| | |
|--------------|-------------------|
| Innenkühlung | ja |
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6 | 674248 TX6 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m | 659957 200 |