

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVLCL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-
Ø / Plattengröße: 10/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261347 10/07
GTIN	4045197941497
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	100 mm
ISO-Code Halter	A10H SVLCR/L07
Halsbreite L ₄	7,5 mm
Mittenversatz L ₃	7 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Kopflänge L ₁	22 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	12,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27

Einstellwinkel κ	95 Grad
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, D 6,3- Bitaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659905 200
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, D 6,3- Bitaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659956 200