

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVJCR 142°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261338 10/07
GTIN	4045197941268
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	13 mm
ISO-Code Halter	A10K SVJCR/L07
Mittenversatz L_3	1,5 mm
Spannhöhe L_2	9 mm
Kopflänge L_1	18 mm
Gesamtlänge L	125 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Halsbreite L_4	6,3 mm
Plattengröße	7 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200