

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVJCR 142°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	261338 12/07
GTIN	4045197941251
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Gesamtlänge L	140 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
ISO-Code Halter	A12L SVJCR/L07
Kopflänge L ₁	18 mm
Mittenversatz L ₃	2 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Halsbreite L ₄	7,8 mm
Plattengröße	7 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	13 mm
Einstellwinkel κ	142 Grad
Schaft-Ø D _s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200