

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVLCL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-
Ø / Plattengröße: 16/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261347 16/07
GTIN	4045197941510
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	11 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	19,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
ISO-Code Halter	A16M SVLCR/L07
Einstellwinkel κ	95 Grad
Spannhöhe L_2	15 mm
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Kopflänge L_1	36 mm

Halsbreite L ₄	14,5 mm
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, D 6,3- Bitaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659905 200
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX6	675155 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, D 6,3- Bitaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659956 200