

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVJCR 142°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 8/05mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261338 8/05
GTIN	4045197941275
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	5 mm
Mittenversatz $L_3$	3 mm
ISO-Code Halter	A08F SVJCR/L05
Kopflänge $L_1$	15 mm
Gesamtlänge $L$	80 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	8 mm
Spannhöhe $L_2$	7,5 mm
Halsbreite $L_4$	6 mm
Einstellwinkel $\kappa$	142 Grad
Schaft-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX5	674248 TX5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200