

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVJCL 142°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	261339 10/07
GTIN	4045197941299
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	1,5 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	13 mm
Spannhöhe $L_2$	9 mm
ISO-Code Halter	A10K SVJCR/L07
Kopflänge $L_1$	18 mm
Einstellwinkel $\kappa$	142 Grad
Gesamtlänge $L$	125 mm
Halsbreite $L_4$	6,3 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Plattengröße	7 mm
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200