

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VCMT 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7025-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261360 HB7025-1
GTIN	4045197941336
Artikelklasse	211

**Beschreibung**

VCMT 070202 HB7025-1 Sorte: HB7025-1

Spanbrecher: SF

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmVorschub  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 190 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7025-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub $f$	0,03 - 0,2 mm/U

Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 190 m/min
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	SF
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 070202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen