

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVVCR 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261352 10/07
GTIN	4045197941541
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	13,5 mm
Plattengröße	7 mm
Halsbreite L_4	6,8 mm
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Kopflänge L_1	22 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Gesamtlänge L	100 mm
ISO-Code Halter	A10H SVVCR/L07
Mittenversatz L_3	8 mm
Spannhöhe L_2	9 mm
Nutztiefe T	6 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200