

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SVJCL 142°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261339 12/07
GTIN	4045197941282
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	13 mm
ISO-Code Halter	A12L SVJCR/L07
Mittenversatz L_3	2 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Einstellwinkel κ	142 Grad
Spannhöhe L_2	11 mm
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Gesamtlänge L	140 mm
Halsbreite L_4	7,8 mm
Kopflänge L_1	18 mm
Schaft-Ø D_5	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200