

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVVCR 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	261352 12/07
GTIN	4045197941534
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	9 mm
Spannhöhe L_2	11 mm
Kopflänge L_1	28 mm
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
ISO-Code Halter	A12K SVVCR/L07
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	15,5 mm
Halsbreite L_4	9 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Gesamtlänge L	125 mm
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Nutztiefe T	6 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200