

**Garant****Paletten Fahrgestell, Ladefläche BreitexTiefe: 1200X800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	919908 1200X800
GTIN	4045197684196
Artikelklasse	91T

**Beschreibung****Ausführung:**

Robuste Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken zur Aufnahme von Flachpaletten und Gitterboxen. Elastic-Vollgummibereifung mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) und rollengelagerte Naben.

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Flachpaletten und Gitterboxen.

**Lackierung:**

Silber **pulverbeschichtet**.

**Technische Beschreibung**

Breite	1275 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe	245 mm
Gewicht	36 kg
Rad-Ø	160 mm
Material Rad	Elastik-Vollgummi
Tragfähigkeit	1200 kg
Höhe	300 mm
Ladeflächenbreite	1210 mm

Ladeflächentiefe	810 mm
Tiefe	875 mm
Schiebegriff	nein
Produktart	Paletten-Fahrgestell