

**Abstechschwert Stahl, neutral, Schwerthöhe h₅ / Stechbreite w: 19/3,1 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273000 19/3,1
GTIN	4045197941619
Artikelklasse	22B

Beschreibung**Verwendung:**

Nur in Verbindung mit Abstechplatten Nr. 273010.

Passend für:

Halter Nr. 273896 – 273898 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

Lieferumfang:

Inklusive Schlüssel zum Plattenwechsel.

Technische Beschreibung

Schwerthöhe h ₅	19 mm
Breite b ₂	2,4 mm
für maximalen Werkstück-Ø	40 mm
Stechbreite w	3,1 mm
Höhe h ₁	15,4 mm
Gesamtlänge L	86 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert

