

**Abstechschwert Stahl, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 26/2,2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273000 26/2,2
GTIN	4045197941626
Artikelklasse	22B

**Beschreibung****Verwendung:**

Nur in Verbindung mit Abstechplatten Nr. 273010.

**Passend für:**

Halter Nr. 273896 – 273898 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

**Lieferumfang:**

Inklusive Schlüssel zum Plattenwechsel.

**Technische Beschreibung**

Höhe h <sub>1</sub>	21,2 mm
für maximalen Werkstück-Ø	75 mm
Stechbreite w	2,2 mm
Schwerthöhe h <sub>5</sub>	26 mm
Breite b <sub>2</sub>	1,6 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert

