

## Kippbehälter mit geringer Bauhöhe, lackiert, Muldenvolumen: 300l



### Bestelldaten

Bestellnummer	919955 300
GTIN	2050001937438
Artikelklasse	94B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kippbehälter **für Feststoffe** mit **geringer Bauhöhe** und günstigem Kippwinkel. Kippen in jeder Höhe per Seilzug möglich.

Das Wannenblech ist mit umlaufendem Randprofil und einem stabilen Grundrahmen mit Einfahrtaschen ausgestattet. Eine Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

Einfahrtaschen-Innenmaße AxD = 200x60 mm.

#### Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 **lackiert**.

### Technische Beschreibung

Gewicht	93 kg
Einsatzbereich	für Feststoffe
Muldenvolumen	300 l
Höhe	580 mm

Tragfähigkeit	750 kg
Länge	1440 mm
Einfahrtaschen-Abstand B	10 mm
Breite	680 mm
Schüttkanten Höhe	395 mm
Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktart	Kippbehälter

---

## Zubehör

Radsatz für Späne- und Kippbehälter, Polyamid, 4-teilig Tragfähigkeit / Rad 450 kg	919970 450
---	------------