

Garant
Exzenterbuchse, ØD3 H7: 40mm


Bestelldaten

Bestellnummer	290392 40
GTIN	4045197942197
Artikelklasse	29K

Beschreibung

Ausführung:

Mit Verstellbereich von maximal $\pm 0,5$ mm.

Ein Teilstrich auf der Skala entspricht 0,03 mm.

Verwendung:

Zur Feinjustierung von Nuten- und Profilstoßhaltern an Drehmaschinen ohne Y-Achse.

Passend für:

Nuten- und Profilstoßhalter Nr. 290330 – 290359.

Technische Beschreibung

L ₂	65 mm
L ₁	80 mm
Ø D ₂	55 mm
für Ø D ₃	25 mm
Produktart	Exzenterbuchse

