



ECO Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 8 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290035 8
GTIN	4030741290657
Artikelklasse	29I

Beschreibung

Ausführung:

Konventionell einsetzbar.

Hinweis:

Spitzenhöhe muss eingestellt werden.

für Rändelprofil: RGE30° 1×GV30°

für Rändel-Ø d₁: 15 mm

für Rändelbreite b: 4 mm

für Rändelbohrungs-Ø d₂: 4 mm

Arbeitsbereich: 3 - 20 mm

Laufstift: 299911 2

Technische Beschreibung

Laufstift	299911 2
Schaft Breite	8 mm
Schaft Höhe	8 mm
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	4 mm
Arbeitsbereich	3 - 20 mm
für Rändelbreite b	4 mm
für Rändel-Ø d ₁	15 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×AA

für Rändelprofil	RBL 1×BR
für Rändelprofil	RBR 1×BL
für Rändelprofil	RGV30° 1×GE30°
für Rändelprofil	RGE30° 1×GV30°
Produktart	Rändelwerkzeug