



ECO Rändelfräswerkzeug rechts, Schaftgröße: 16 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290238 16
GTIN	4030741290459
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestifte im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

für Rändelprofil: RGE45° BL/BR15°

für Rändel-Ø d₁: 15 mm

für Rändelbreite b: 4 mm

für Rändelbohrungs-Ø d₂: 8 mm

Arbeitsbereich: 3 - 50 mm

HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube: 299920 4

Technische Beschreibung

Schaft Breite	16 mm
Arbeitsbereich	3 - 50 mm
für Rändelbreite b	4 mm
Schaft Höhe	16 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube	299920 4

für Rändelbohrungs-Ø d ₂	8 mm
für Rändel-Ø d ₁	15 mm
für Rändelprofil	RGE30° 2×AA
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR15°
Produktart	Rändelwerkzeug