



ECO Rändelformwerkzeug-Set, Typ: SET



Bestelldaten

Bestellnummer	290050 SET
GTIN	
Artikelklasse	29I

Beschreibung

Inhalt:

je 1 St. Eco Rändelformwerkzeug Nr. 290035 und Nr. 290040: Gr.16;20
 3 St. Rändelrad Nr. 290161: Gr. 20×8/0,8
 2 St. Rändelrad Nr. 290161: Gr. 20×8/1,0
 je 1 St. Rändelrad Nr. 290176 und Nr. 290181: Gr. 20×8/0,8;
 20×8/1,0;
 20×8/1,2

Technische Beschreibung

Produktart	Rändelwerkzeug
------------	----------------

Zubehör

ECO Rändelformwerkzeug universal Schaftgröße 20 mm	290036 20
ECO Rändelformwerkzeug universal Schaftgröße 16 mm	290035 16

ECO Rändelformwerkzeug universal Schaftgröße 25 mm	290036 25
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/1,0 mm	290176 20X8/1,0
ECO Rändelformwerkzeug universal Schaftgröße 16X mm	290036 16X
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/1,0 mm	290161 20X8/1,0
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/1,2 mm	290181 20X8/1,2
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/0,8 mm	290176 20X8/0,8
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/1,2 mm	290176 20X8/1,2
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/0,8 mm	290181 20X8/0,8
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/1,0 mm	290181 20X8/1,0
ECO Rändelformwerkzeug universal Schaftgröße 20 mm	290040 20
ECO Rändelformwerkzeug universal Schaftgröße 16 mm	290036 16
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 20X8/0,8 mm	290161 20X8/0,8