



## ECO Rändelfräswerkzeug rechts, Schaftgröße: 16mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	290230 16
GTIN	4030741355615
Artikelklasse	29H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gewindestifte im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

für Rändelprofil: RAA 1×BR30°

für Rändel-Ø d<sub>1</sub>: 15 mm

für Rändelbreite b: 4 mm

für Rändelbohrungs-Ø d<sub>2</sub>: 8 mm

Arbeitsbereich: 3 - 50 mm

HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube: 299920 3

### Technische Beschreibung

HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube	299920 3
Arbeitsbereich	3 - 50 mm
für Rändelbreite b	4 mm
für Rändelbohrungs-Ø d <sub>2</sub>	8 mm
für Rändel-Ø d <sub>1</sub>	15 mm

Schaft Höhe	16 mm
Schaft Breite	16 mm
für Rändelprofil	RAA 1×BR30°
Produktart	Rändelwerkzeug