

Garant

**Messerkopfaufnahme zylindrisch, mit Kühlkanalbohrung, SK 40 A = 200,
Dorn-Ø d1: 27mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	301138 27
GTIN	4045197942234
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
- Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
- Vergrößerter Bund-Auflagefläche.

Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Dorn-Ø d ₁	27 mm
Ø D ₂	58 mm
Fräsdornlänge L ₄	21 mm
Auskraglänge A-Maß	200 mm
Spann-Ø D ₁	27 mm
Aufnahme	SK 40 A = 200

Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 8000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Schwingung	gedämpft
Produktart	Messerkopfaufnahme