

Garant

Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft, zylindrisch, mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 A = 300, Dorn-Ø d1: 22mm


Bestelldaten

Bestellnummer	306713 22
GTIN	4045197942470
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- **Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.**
- **Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.**
- **Vergrößerte Bund-Auflagefläche.**

Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpftem Kern.

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840, Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	300 mm
Dorn-Ø d ₁	22 mm
Ø D ₂	48 mm
Fräsdornlänge L ₄	19 mm
Spann-Ø D ₁	22 mm
Aufnahme	HSK-A 63 A = 300

Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 8000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Schwingung	gedämpft
Produktart	Messerkopfaufnahme