



Laser-Distanzmessgerät DISTO™, Typ: X4



Bestelldaten

Bestellnummer	465550 X4
GTIN	7640110697870
Artikelklasse	47C

Beschreibung

Ausführung:

Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit einfach zu bedienender Symboltastatur. Hochwertige **Leica-Glasoptik** in einem besonders temperaturbeständigen und stabilen **Magnesiumgehäuse**. Beleuchtetes und rotierendes Farbdisplay für optimale Lesbarkeit. Power Range Technologie™ für Messungen **bis 150 m ohne Zieltafel**. Laserklasse 2 gemäß ISO 16331-1 geprüft. Der **integrierte 360° Neigungssensor** zeigt die Schräge eines Objektes durch Auflegen des Gehäuses direkt an und ermöglicht eine indirekte Höhenmessung. Multifunktionales Endstück zur Messung aus Ecken. Strahlwassergeschützt und staubdicht durch Gummidichtung. Versiegelte, abwaschbare Tastatur. Ein robuster Frontgummi schützt die Optik und dämpft auch einen leichten Sturz.

Mit **digitalem Zielsucher (4-fach-Zoom)** für Messungen auf weite Distanzen oder bei Sonnenschein.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Schutztasche und Handschlaufe. Inklusive 2× Batterie Nr. 081561 Gr. LR6.

Hinweis:

Datentransfer via Bluetooth® Smart auch auf Smartphone mittels App Leica „DISTO™ Plan“ (Android ab Version 4.3, Apple ab iPhone 4s). Einfaches Erstellen von Skizzen.

Technische Beschreibung

Reichweite	150 m
IP-Schutzart	IP 65
Messgenauigkeit	±1,0 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Addition/Subtraktion	ja
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Anzahl enthaltener Batterien	2
Aufruf letzter Messungen	ja
Stativgewinde	1/4 UNC Zoll
Neigungssensor	360 Grad
Flächen- und Volumenberechnung	ja
Stromversorgung	081561 LR6
multifunktionales Endstück	ja
Länge	132 mm
Gewicht	184 g
Höhe	29 mm
Digitaler Zielsucher mit Zoom	4-fach
Breite	56 mm
indirekte Messung (Pythagoras)	ja
Minimal-/Maximalmessung	ja
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Laserklasse nach IEC 825-1	2
Produktart	Distanzmessgerät

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6

081561 LR6