



Laser-Distanzmessgerät DISTO™, Typ: X4SET



Bestelldaten

Bestellnummer	465550 X4SET
GTIN	2050001951458
Artikelklasse	47C

Beschreibung

Ausführung:

Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit einfach zu bedienender Symboltastatur. Hochwertige **Leica-Glasoptik** in einem besonders temperaturbeständigen und stabilen **Magnesiumgehäuse**. Beleuchtetes und rotierendes Farbdisplay für optimale Lesbarkeit. Power Range Technologie™ für Messungen **bis 150 m ohne Zieltafel**. Laserklasse 2 gemäß ISO 16331-1 geprüft. Der **integrierte 360° Neigungssensor** zeigt die Schräge eines Objektes durch Auflegen des Gehäuses direkt an und ermöglicht eine indirekte Höhenmessung. Multifunktionales Endstück zur Messung aus Ecken. Strahlwassergeschützt und staubdicht durch Gummidichtung. Versiegelte, abwaschbare Tastatur. Ein robuster Frontgummi schützt die Optik und dämpft auch einen leichten Sturz.

Mit **digitalem Zielsucher (4-fach-Zoom)** für Messungen auf weite Distanzen oder bei Sonnenschein.

Räumliches Messen mit P2P-Technologie. Auch von unzugänglichen Punkten. Bei Verwendung der DISTO™ Plan App können bemaßte Zeichnungen als CAD-Datei exportiert werden.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Schutztasche und Handschlaufe. Inklusive 2× Batterie Nr. 081561 Gr. LR6.
Inklusive Stativadapter DST360, Stativ TRI120 und Koffer.

Hinweis:

Datentransfer via Bluetooth® Smart auch auf Smartphone mittels App Leica „DISTO™ Plan“ (Android ab Version 4.3, Apple ab iPhone 4s). Einfaches Erstellen von Skizzen.

Technische Beschreibung

Stromversorgung	081561 LR6
Messgenauigkeit	±1,0 mm
Stativgewinde	1/4 UNC Zoll
Flächen- und Volumenberechnung	ja
Anzahl enthaltener Batterien	2
IP-Schutzart	IP 54
Reichweite	150 m
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Addition/Subtraktion	ja
Minimal-/Maximalmessung	ja
Aufruf letzter Messungen	ja
Neigungssensor	360 Grad
Höhe	29 mm
Digitaler Zielsucher mit Zoom	4-fach
indirekte Messung (Pythagoras)	ja
Gewicht	184 g
Länge	132 mm
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
multifunktionales Endstück	ja
Breite	56 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Laserklasse nach IEC 825-1	2
Produktart	Distanzmessgerät

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6

081561 LR6