

Garant**Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde, SK 40, Gewinde M × Länge L1: M12X125****Bestelldaten**

Bestellnummer	301309 M12X125
GTIN	4045197943941
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Zylindrische Bauform.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

Technische Beschreibung

L ₂	5 mm
Nutzlänge L ₁	125 mm
Außen-Ø D	34 mm
Ø D ₂	21 mm
Gewinde M	M12×125
Bohrungs-Ø D ₁ Toleranz IT6	12,5 mm
Auskräglänge A-Maß	144 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme