

**Garant**
**Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, PSC 63 A = 120, Spann-Ø D1: 12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	308574 12
GTIN	4045197944061
Artikelklasse	31C

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
  - **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
  - **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**
- Mit Kühlkanalbohrungen und verschleißbaren Gewinden.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

**Sonderzubehör:**

Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302417. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450.  
Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893 und Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø D	32 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Kühlkanalbohrung	verschleißbar
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Auskräglänge A-Maß	120 mm
Aufnahme	PSC 63 A = 120
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1

Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter