

Garant
Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung, SK 30 kurz, Dorn-Ø d1: 27mm

Bestelldaten

Bestellnummer	301013 27
GTIN	4045197944238
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
- Kurze Ausladung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Mit 4 Kühlkanalbohrungen.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Technische Beschreibung

Dorn-Ø d ₁	27 mm
Fräsdornlänge L ₄	21 mm
Außen-Ø D	50 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	27
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	27
Auskraglänge A-Maß	50 mm

Spann-Ø D ₁	27 mm
Aufnahme	SK 30 kurz
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme