

**Garant****Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrungen, SK 30 kurz, Spann-Ø D1: 6mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 300048 6      |
| GTIN          | 4045197944122 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Beschreibung****Ausführung:****GARANT –**

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

**Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Außen-Ø D                       | 25 mm      |
| Auskraglänge A-Maß              | 50 mm      |
| Spann-Ø D <sub>1</sub>          | 6 mm       |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6          |
| Aufnahme                        | SK 30 kurz |
| Norm                            | DIN 6359   |
| Aufnahme-Norm                   | ISO 7388-1 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Form                     | ADB                               |
| Kühlkanalbohrung         | verschießbar                      |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 3 µm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HPC                               |
| Produktart               | Flächenspannfutter                |

## Zubehör

|   |          |
|---|----------|
| Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 6 mm | 309900 6 |
|---|----------|