

Garant
Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung, SK 30 kurz, Dorn-Ø d1: 22mm

Bestelldaten

Bestellnummer	301013 22
GTIN	4045197944221
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- **Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.**
- **Kurze Ausladung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Mit 4 Kühlkanalbohrungen.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	50 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	22
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	22
Fräsdornlänge L ₄	19 mm
Außen-Ø D	48 mm
Dorn-Ø d ₁	22 mm

Spann-Ø D ₁	22 mm
Aufnahme	SK 30 kurz
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme