

Garant
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, SK 40 kurz, Dorn-Ø d1: 13mm

Bestelldaten

Bestellnummer	300835 13
GTIN	4045197944276
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen. Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

GARANT – Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Verwendung:

- **Mit Passfeder für Fräser mit Längsnute, z.B. DIN 841.**
- **Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernute DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.**

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

Technische Beschreibung

Fräsdornlänge L ₄	23 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	13
Dorn-Ø d ₁	13 mm
Auskraglänge A-Maß	55 mm
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	13

Außen-Ø D	27 mm
Fräsdornlänge L ₃ mit Mitnehmerring	18 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	13
Spann-Ø D ₁	13 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn