



ER-Spannzangenhalter zylindrisch, für ER-Spannzangen-Größe: 20



Bestelldaten

Bestellnummer	300683 20
GTIN	4045197944245
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrische Halter mit Weldon-Schaft inklusive ER-Mutter.
Durchgangsbohrung für Innenkühlung vorhanden.

Verwendung:

Zur Spannfutterverlängerung in Flächenspann- bzw. Spannzangenfuttern.

Sonderzubehör:

Spannschlüssel Nr. 309680 – 309740.

ER-Spannzangen Nr. 308878 – 309434, Ersatz-ER-Mutter Nr. 309580; 309650.

Hinweis:

Nicht geeignet für Schrumpfvorgänge.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d	25 mm
Spannbereich	1 - 13 mm
für ER-Spannzangen	20
Außen-Ø D	34 mm
L ₂	19,5 mm
Schaftlänge L ₁	85,5 mm
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm

Zerspanungsstrategie	HSC
Innenkühlung	ja
Produktart	Spannzangenfutter