

Garant**VDI-Halter, ER-Spannzange: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	319292 40
GTIN	4045197943613
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:****Bohrstangen-Schnellwechselsystem.**

Schnellwechseladapter Nr. 319285; 319286; 319289 werden direkt in den Halter verschraubt. Stabilste Kombination mit minimaler Auskrägung.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangen.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter mit Außengewinde.

Hinweis:

Voreinstellung z. B. über GARANT Nr. 354760 VG1 oder 355010 VGBASIC mit Reduzierung Nr. 354773 (Hülse Nr. 313291 Gr. 25 mit zusätzlicher Reduktion Nr. 319426; 319428 je in Gr. 40/32). Auch direkte Spannung von ER-Spannzangen möglich.

Technische Beschreibung

l ₂ mit Spannzange ER	69 mm
x mit Wechseladapter	158 mm

x mit Spannzange ER	125 mm
Außen-Ø d ₁	40 mm
l ₂ mit Wechseladapter	101 mm
Außen-Ø d ₃	83 mm
Grundhalter-Ø d ₂	65 mm
Gewinde M	M50×1,5
Produktart	Schnellwechsel-Adapter