

Garant**Fräs- und Drehspannfutter, PSC 63, ER-Spannzange: 32****Bestelldaten**

Bestellnummer	319295 32
GTIN	4045197943736
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:****Bohrstangen-Schnellwechselsystem.**

Schnellwechseladapter Nr. 319285; 319286; 319289 werden direkt in den Halter verschraubt. Stabilste Kombination mit minimaler Auskrägung.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangen.

Norm:

ISO 26623-1.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter mit Außengewinde.

Hinweis:

Voreinstellung z. B. über GARANT Nr. 354760 VG1 oder 355010 VGBASIC mit Reduzierung Nr. 354773 (Hülse Nr. 313291 Gr. 25 mit zusätzlicher Reduktion Nr. 319426; 319428 je in Gr. 40/32). Auch direkte Spannung von ER-Spannzangen möglich.

Technische Beschreibung

x mit Spannzange ER	62 mm
l ₂ mit Wechseladapter	103 mm

l ₂ mit Spannzange ER	76 mm
x mit Wechseladapter	89 mm
Außen-Ø d ₃	63 mm
Grundhalter-Ø d ₂	48 mm
Gewinde M	M40×1,5
Aufnahme	PSC 63
Produktart	Schnellwechsel-Adapter