

Garant
Sägeblatt-Adapter, mit Gewinde, für Sägeblatt-Ø: 40/50mm

Bestelldaten

Bestellnummer	179907 40/50
GTIN	4045197942067
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Ni-Beschichtung für verbesserten Verschleißschutz.

Verwendung:

Zusammen mit Kreissägeblättern für Sägesystem. Zum Schlitz- und Trennfräsen.

Hinweis:

Aufnahme für Sägeblatt-Adapter mit Gewinde siehe Katalog Teil 3. **Nachfolgeprodukt für Nr. 179905.**

Technische Beschreibung

Spannschrauben-Set	219985 (TX15;4,2 Nm)
L ₁	35 mm
Gesamtlänge L _{ges}	36,8 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø D ₂	24 mm
Aufnahmegewinde M	M12
Anzahl Befestigungsbohrungen	3
Teilkreis Befestigungsbohrungen	17,5 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Innenkühlung	ja

Produktart

Sägeblattaufnahme

Zubehör

Befestigungsschrauben-Set10-teilig

219985