

**HOLEX****Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 kurz, Spann-Ø D1: 14mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 304398 14     |
| GTIN          | 4045197944429 |
| Artikelklasse | 32A           |

**Beschreibung****Ausführung:****Mit nicht verschließbaren Kühlkanalbohrungen.**

- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

**Hinweis:**

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

**Technische Beschreibung**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 12             |
| Außen-Ø D                       | 44 mm          |
| Spann-Ø D <sub>1</sub>          | 14 mm          |
| Auskraglänge A-Maß              | 80 mm          |
| Aufnahme                        | HSK-A 100 kurz |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme-Norm            | ISO 12164-1                       |
| Aufnahme-Norm            | DIN 69882-4                       |
| Aufnahme-Norm            | DIN 69893                         |
| Form                     | A                                 |
| Kühlkanalbohrung         | nicht verschleißbar               |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 3 µm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HSC                               |
| Zerspanungsstrategie     | HPC                               |
| Produktart               | Flächenspannfutter                |

---

## Zubehör

|  |           |
|--|-----------|
| Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 12 mm | 309900 12 |
|--|-----------|