



## Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz, Spann-Ø D1: 8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	304278 8
GTIN	4045197944290
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit nicht verschließbaren Kühlkanalbohrungen.

- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

#### Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

#### Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

### Technische Beschreibung

Außen-Ø D	28 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Auskräglänge A-Maß	65 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	8
Aufnahme	HSK-A 63 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1

Aufnahme-Norm	DIN 69882-4
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Kühlkanalbohrung	nicht verschleißbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 20000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

---

## Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 8 mm	309900 8
---	----------