

**Garant****Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 50 kurz, Spann-Ø D1: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302650 10
GTIN	4045197944696
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

Alle Schäfte hart überdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	10
Außen-Ø D	35 mm
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Aufnahme	BT 50 kurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339

Form	ADB
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 3 \mu\text{m}$
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

---

## Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann- $\emptyset$ D1 10 mm	309900 10
---	-----------