

Garant

Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 50 kurz, Spann-Ø D1: 20mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302650 20 |
| GTIN | 4045197944726 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte hart überdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min⁻¹. **Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|------------|
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 20 |
| Außen-Ø D | 52 mm |
| Auskräglänge A-Maß | 80 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 20 mm |
| Aufnahme | BT 50 kurz |
| Norm | DIN 6359 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 |
| Aufnahme-Norm | JIS B6339 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Form | ADB |
| Rundlaufgenauigkeit | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Flächenspannfutter |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 20 mm | 309900 20 |
|--|-----------|