

Garant**Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 40 kurz, Spann-Ø D1: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302596 6
GTIN	4045197944597
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Schäfte hart überdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min⁻¹. **Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	25 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	6
Spann-Ø D ₁	6 mm
Auskraglänge A-Maß	50 mm
Aufnahme	BT 40 kurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 6 mm	309900 6
---	----------